

提示：系统监测到该条供求信息的发布时间过于久远，可能已经无效！

江西甲醛检测仪

| | |
|---------|-------------------|
| 商机面向地区： | 辽宁 朝阳区 |
| 供求信息分类： | 电子/仪表 仪器/仪表 |
| 发布日期： | 2016年12月30日 |
| 商机联系人： | 秦小姐 |
| 供求电话： | 18501303516 |
| 电子邮件： | 2939616901@QQ.com |
| 销售信息： | 供应 江西甲醛检测仪 |

ZR-B1型甲醛检测仪

特点：

江西甲醛检测仪

1、精度高：专业检

测室内空气中的甲醛，准确度高达95%。

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

2、流量稳定：为了适应室内环境监测的需要，该仪器采用了大流量泵，可调阻力流量计，具有流量稳定，精度较高的特点，能很好适应甲醛检测管有较大采样阻力的情况；

3、自动控制：可在0—99分钟内任意设定时间，操作方便、直观。在控制面板设定采样时间，采样结束时自动停止工作。时间精度高，采样误差不超过0.1秒；

4、温、湿度指示：面板上可以显示检测现场的温度及湿度，可以直观地反映采样现场的环境状况（可选）。

5、现场测定甲醛含量。

6、甲醛超限声、光报警提示。

7、现场热敏打印定制格式的检测报告。

8、轻便：本仪器体积小，重量轻，携带方便。

9、电源：接220V交流电，强电、弱电分别独立控制。

10、包装：仪器的外包装为小型铝合金手提箱。

11、采样支架：另外配有采样三脚架，方便调整采样高度。（可选）

ZR-B1型安利环境甲醛检测仪技术指标

江西甲醛检测仪

1. 测试项目：甲醛。

2. 测量范围：

甲醛（0.01~1.2mg/m³）

3. 流量范围：流量6X2.5升/分

4. 光源：LED硅光二极管，波长630nm

5. 准确度：甲醛测量精度 2%.

6. 现场热敏打印定制格式的检测报告

7. 流量稳定性：>95%

8. 定时控制：0—99分钟

9. 功率：120W

10. 电源：220V交流电

11. 外径标准尺寸:370 × 260 × 130（mm）

12. 操作面板尺寸：346x237（mm）

13. 重量：6kg

14. 蓝色背景灯屏，便于阴暗天气使用

江西甲醛检测仪

ZR-B1型环境甲醛检测仪适用范围：

适合于监理、监测机构，治理公司、装修装饰公司、建筑公司、车间厂矿、也可用于科研、教学、实验室。

江西甲醛检测仪
电话：18501303516 QQ:2939616901

适用场所：
居室、办公室、宾馆、饭店、商场等场所，本仪器外型美观，携带方便，适合现场使用。

规格尺寸：37*26*13cm 重量：5kg

北京盛昌恒远科技有限公司

| | | | |
|-------|--|--------|--------|
| 企业地址： | 北苑路 | 企业邮编： | 100012 |
| 联系电话： | 18501303516 | 所属行业： | 通信/仪表 |
| 公司传真： | 010-80706733 | 公司所在地： | 北京 朝阳区 |
| 公司网站： | www.yiqi1718.cn | 企业类型： | 私营/民营 |
| 电子邮件： | 2939616901@QQ.com | 联系人： | 秦小姐 |
| 企业全称： | 北京盛昌恒远科技有限公司 | | |
| 未填写 | | | |

北京盛昌恒远科技有限公司 发布的其它供求信息和贸易商机：

| | |
|---|-------------|
| 供应 广东便携式新款氯气检测仪TN10/CL2 | 2016年12月30日 |
| 供应 厂家直销LD-3C(B)型激光粉尘仪 | 2016年12月30日 |
| 供应 江苏批发泵吸式彩屏检测仪 | 2016年12月30日 |
| 供应 环保专用手持式VOC检测仪 | 2016年12月30日 |
| 供应 贵阳泵吸式彩屏检测仪 | 2016年12月30日 |
| 供应 齐齐哈尔甲醛检测仪 | 2016年12月30日 |
| 供应 辽宁四合一气体检测仪 | 2016年12月30日 |
| 供应 郑州泵吸式气体检测仪 | 2016年12月30日 |
| 供应 国产复合式彩屏多气体检测仪 | 2016年12月30日 |

本文档来源于：[商业机器人](http://www.bizrobot.com)（www.bizrobot.com），所有内容为用户发布，与本站无关